

Garant**Finspindelsæt Ø 9,75 – 30,1 mm, Tilslutning: HSK63****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237581 HSK63
GTIN	4045197607799
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spindelhoved nr. 237591, borestanger og tilbehør i kuffert. **Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i Ø.**

Ø-indstilling med meget lavt vendespillerum.

Til Ø 9,75 – 30,1 mm

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-Ø 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplatter af typen **CC..0602..**

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: Nr. 237591 HSK63

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237564 06

1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Teknisk beskrivelse

Tilslutning	HSK63
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

SpindelhovedØ 9,75 – 88,1 mm Tilslutning HSK63	237591 HSK63
Borestang	237630
CC.T 060204 Type CU7010	260052 CU7010
Borestang	237634
Sæt uden holderØ 9,75 – 164 mm	237598