

Garant**HW med to skær, Tilslutning: HW40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237610 HW40
GTIN	4045197676733
Artikelklasse	20N

Beskrivelse**Udførelse:**

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.

Integration med HW-kontaktflade.

Skær kan indstilles enkeltvis.

Med synkronspindel på forespørgsel.

Anvendelse:

Til opboring af eksisterende borer.

Indvendig køling: ja

passende vendeskærsplatter: CC.. 09T3..

Nyttelængde L₁: 75 mm

Spindelområde Ø: 49,5 - 66,5 mm

Vendeplatteskrue: 219805

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	219805
Nyttelængde L ₁	75 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Spindelområde Ø	49,5 - 66,5 mm
Tilslutning	HW40
Indvendig køling	ja

Produkttype

Spindelværktøj