

Garant**Skæreplatte, Ø Dmin: 13,9mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	237625 13,9
GTIN	4045197681584
Artikelklasse	29W

Beskrivelse

Anvendelse:

Til mikro-uddrejningshoveder nr. 237495 og nr. 237498.

Med adapter kan skæreplatter nr. 237625 anvendes.

Uddrejningsområde-Ø 6,9 – 19,1 mm.

Teknisk beskrivelse

maks. boringsdybde	35 mm
Min. Ø D _{min}	13,9 mm
Til type	D10
Spindelområde Ø	13,9 - 19,1 mm
Produkttype	Spindelværktøj

