

HOLEX®**DCMT 070204 Sæt med 10 stk., Type: HBX130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260502 HBX130
GTIN	4045197669988
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DCMT 070204 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130
Spånbrøder: MM
Skæredybde a_p : 0,1 - 3,75 mm
Tilspænding f : 0,06 - 0,36 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	MM
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,1 - 3,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,06 - 0,36 mm/o

Type	HBX130
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-skærholder
Serie	Skærholder
Serie	Borestang
Serie	Skærehoved
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknøytning	neutral