


DNGA 150608, KBN35M, Type: ME

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 255635 ME |
| GTIN | 4960664544363 |
| Artikelklasse | 25H |

Beskrivelse
Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN35M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,2 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,2 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 200 m/min |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Skærkantudførelse | ME |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | KBN35M |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | CBN |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DNGA 150608 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Produktnavnsegenskab | KBN35M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| uregelmæssig | betinget egnet | | |
| afbrudt | egnet | | |
| tør | egnet | | |