

Garant
HW med to skær, Tilslutning: HW50

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	237610 HW50
GTIN	4045197676740
Artikelklasse	20N

Beskrivelse
Udførelse:

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.

Integration med HW-kontaktflade.

Skær kan indstilles enkeltvis.

Med synkronspindel på forespørgsel.

Anvendelse:

Til opboring af eksisterende borer.

Indvendig køling: ja

passende vendeskærsplatter: CC.. 1204..

Nyttelængde L₁: 90 mm

Spindelområde Ø: 65,5 - 87,5 mm

Vendeplatteskrue: 219864

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Vendeplatteskrue	219864
Nyttelængde L ₁	90 mm
Spindelområde Ø	65,5 - 87,5 mm
Tilslutning	HW50
Indvendig køling	ja

Produkttype

Spindelværktøj