

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	10 mm
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	RC.X 1003
Skrue til underlagsplade	269013 2
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	SRGCR/L 2525M10
Hovedlængde L ₁	21 mm
Underlægsplade	269005 11
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 11

269005 11

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklinge holder Maks. moment 500 cNm

659957 500