

Garant**HW med to skær, Tilslutning: HW63****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237610 HW63
GTIN	4045197676757
Artikelklasse	20N

Beskrivelse**Udførelse:**

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.

Integration med HW-kontaktflade.

Skær kan indstilles enkeltvis.

Med synkronspindel på forespørgsel.

Anvendelse:

Til opboring af eksisterende boringer.

Indvendig køling: ja

passende vendeskærsplatter: CC.. 1204..

Nyttelængde L₁: 110 mm

Spindelområde Ø: 86,5 - 115,5 mm

Vendeplatteskrue: 219864

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	110 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Vendeplatteskrue	219864
Spindelområde Ø	86,5 - 115,5 mm
Tilslutning	HW63
Indvendig køling	ja

Produkttype

Spindelværktøj