



## Rørskærer INOX (VA) / kobber, til udvendig rør-Ø op til: 64mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	819501 64
GTIN	4039976020909
Artikelklasse	84A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Robust konstruktion til krævende opgaver og stabil spindelstyring, takket være 2 eller 4 styreruller og præcist skærehjuls-/styrerulleleje. Det sikrer præcist arbejde og retvinklet snit.

**Anvendelse:**

Specielt til skæring af VA- og kobberør op til maks. 4 mm godstykkelse.

### Teknisk beskrivelse

Skærehjul-Ø	20 mm
Til udvendig rør-Ø	6 - 64 mm