

**Detektor, Type: GMS120-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	465570 GMS120-27
GTIN	4053423255331
Artikelklasse	46T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Pålidelig detektering også af dybtliggende genstande ned til 120 mm dybde. Tre detekteringsstilstande (gipskonstruktioner, metal, tilstand til spændingsførende ledninger) til forskellige opgaver. Mere pålidelig detektering af genstande takket være optisk og akustisk signal. Nøjagtig visning af genstandsmidten. Midtpunktet af den søgte genstand kan nemt markeres gennem markeringsåbningen. Stort, belyst display. Softgrip-overflade af hensyn til bedre greb.

**Funktion:**

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Detekterbare materialer: Jernmetaller, ikke-jernmetaller, skjulte trækonstruktioner, spændingsførende ledninger.

**Leveringsomfang:**

Batteri nr. 081551 str. LR6, beskyttelsestaske.

**Teknisk beskrivelse**

Søgedybde, stål	100 mm
-----------------	--------

Søgedybde, kobber	120 mm
Søgedybde, træ	30 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Vægt	270 g
Måleområde	120 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Bredde	113 mm
Højde	78 mm
Længde	208 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR6
Søgedybde, strømførende ledninger	50 mm
Produkttype	Detektor