

Væg-/bordmonteret øjenbruser, Type: 713



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	984151 713
GTIN	4251138218058
Artikelklasse	97S

Beskrivelse

Udførelse:

Øjenbrusere til indendørs brug med højtydende brusehoveder, der skaber en ensartet og smal vandstråle. Med integreret automatisk flowregulator for korrekt strålehøjde uanset vandtrykket, samt integreret tilbageløbssikring for at beskytte drikkevandsforsyningen. Gummimanchetter omkring brusehovedet beskytter den person, der søger hjælp, mod slagskader. Støvdækslerne åbner automatisk, når øjenbruseren aktiveres som følge af vandtrykket. Store huller i brusehovederne forhindrer stillestående vand og dermed forkalkning. Med brusehoved, 45 grader vinklet

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Teknisk beskrivelse

Flydetryk	2,5 - 5 bar
Gennemstrømningsværdi	7 l/min
Flydetryk	36,26 - 72,52 psi
Monteringsituation	vægmonteret

Monteringsituation	bordmonteret
BSP tilslutningsgevind	1/2 IG tommer
Dybde	65 mm
Slangelængde	1500 mm
Højde	270 mm
Funktion	Øjenbad
Funktion	Håndholdt bruser
Bredde	65 mm
Vægt	0,85 kg
Produkttype	Øjenbad