

Væg-/bordmonteret øjenbruser, Type: 712



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	984151 712
GTIN	4251138221232
Artikelklasse	97S

Beskrivelse

Udførelse:

Øjenbrusere til indendørs brug med højtydende brusehoveder, der skaber en ensartet og smal vandstråle. Med integreret automatisk flowregulator for korrekt strålehøjde uanset vandtrykket, samt integreret tilbageløbssikring for at beskytte drikkevandsforsyningen. Gummimanchetter omkring brusehovedet beskytter den person, der søger hjælp, mod slagskader. Støvdækslerne åbner automatisk, når øjenbruseren aktiveres som følge af vandtrykket. Store huller i brusehovederne forhindrer stillestående vand og dermed forkalkning. Med brusehoved

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Teknisk beskrivelse

Monteringsituation	vægmonteret
Monteringsituation	bordmonteret
Flydetryk	2,5 - 5 bar
Gennemstrømningsværdi	7 l/min
Flydetryk	36,26 - 72,52 psi

Vægt	0,8 kg
Slangelængde	1500 mm
Bredde	65 mm
Funktion	Øjenbad
Funktion	Håndholdt bruser
Dybde	65 mm
Højde	240 mm
BSP tilslutningsgevind	1/2 IG tommer
Produkttype	Øjenbad