

Øjenbruser med håndvask, Type: 850



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	984152 850
GTIN	4251138221690
Artikelklasse	97S

Beskrivelse

Udførelse:

Øjenbrusere til indendørs brug med højtydende brusehoveder, der skaber en ensartet og smal vandstråle. Med integreret automatisk flowregulator for korrekt strålehøjde uanset vandtrykket, samt integreret tilbageløbssikring for at beskytte drikkevandsforsyningen. Gummimanchetter omkring brusehovedet beskytter den person, der søger hjælp, mod slagskader. Støvdækslerne åbner automatisk, når øjenbruseren aktiveres som følge af vandtrykket. Store huller i brusehovederne forhindrer stillestående vand og dermed forkalkning. med 2 brusehoveder, kar og overtræk

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Teknisk beskrivelse

Gennemstrømningsværdi	14 - 20 l/min
Flydetryk	2,5 - 5 bar
Flydetryk	36,26 - 72,52 psi
Monteringsituation	vægmonteret

Vægt	3,3 kg
BSP tilslutningsgevind	3/8 AG tommer
Bredde	356 mm
Højde	205 mm
Funktion	Øjenbad
Funktion	Ansigtsbruser
Dybde	299 mm
Produkttype	Øjenbad