

Nødbruser, Type: 837



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	984161 837
GTIN	4251138218218
Artikelklasse	97S

Beskrivelse

Udførelse:

Kropssikkerhedsbruser med øjenbruser og opsamlingskar, til gulvmontering. Fritstående sikkerhedsbruser bruges, når det ikke er muligt at montere bruseren på væggen, eller når der er brug for et centralt kontaktpunkt til førstehjælp. Med højtydende brusehoved for en afgrænset, jævn og blød vandstråle. Valgbare flowhastigheder fra 50 til 110 liter pr. minut. Selvtømmende, stort set kalk- og vedligeholdelsesfri, samt meget robust og korrosionsbestandig. Kemikaliebestandig polyesterpulverlakering til brug i aggressive miljøer.

Norm:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Teknisk beskrivelse

Flydetryk	1,5 - 3 bar
Flydetryk	2,5 - 5 bar
Gennemstrømningsværdi, nødbruser	50 l/min
BSP tilslutningsgevind	1,1/4 tommer

Anvendelsesområde	Indvendig
Gennemstrømningsværdi, øjen-/ansigtsbruser	14 l/min
Dybde	630 mm
Flydetryk	21,76 - 43,51 psi
Flydetryk	36,26 - 72,52 psi
Højde	2330 mm
Monteringssituation	gulvmonteret
Bredde	425 mm
Vægt	15,4 kg
Produkttype	Nødbruser