



## Enhåndsrørbukkesæt i stålkasse, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	821201 1
GTIN	4039976026369
Artikelklasse	84C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust bukkedrev i trykstøbt aluminium med mekanisk tandstangstilspænding (hurtigtstilspænding og -tilbageløb), en universal glidestykkeholder inkl. glidestykke og bukkesegmenter i glasfi-berarmeret polyamid. Bukkevinkel op til 180°.

#### Anvendelse:

Til bukning af bløde kobberør, også med kappe, stålrør med kappe fra Pressfitting-systemet mapress C-Stahl, præcisionsstålrør DIN2391 – 2394 bløde, blanke eller med kappe samt kompositrør fra Pressfitting-systemet.

#### Indhold:

Bukkedrev: 1 stk.

Universalglidestykke: 1 stk.

1 bukkesegment til udvendige rør-Ø af hver: str. 12; 15; 18; 22 mm

Bukkeradius (midt på rør): str. 36; 55; 72; 86 mm

### Teknisk beskrivelse

maks. bukkevinkel	180 grader
Produkttype	Bukkeapparat

