



Bore-/skruemaskine 18 V, 2-trins, akku-bore-/skruemaskine, hurtigspændepatron, spændeområde 1,5-13, i transportkuffert



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

070205 7113246H1

GTIN

Artikelklasse

03F

Beskrivelse

Udførelse:

2- og 4-trins akku-bore-/skruemaskine

- Til præcise bore- og skrueresultater.
- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruining, højre-/venstreløb.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
- Maksimale resultater med AMPShare 18V ProCore akkuer: COOLPACK 2.0-teknologien giver akkuset op til 135 % længere levetid. Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.

2-trins akku-bore-/skruemaskine med børsteløs motor og QuickIN-interface. Perfekt egnet til boring og gevindboring op til 10 mm.

- Mekanisk momentindstilling.
- Kompakt konstruktion.
- Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.

Leveringsomfang:

Med akku og oplader. QuickIN-borepatron, bælteclips, bitholder, L-BOXX og 2x 18 V/4 A akku og lader.

Teknisk beskrivelse

Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. moment, blød	38 Nm
Vægt	1,7 kg
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Batteritype	Lithium-ion
Maks. omdrejningstal 2. gear	2000 min ⁻¹
Maks. omdrejningstal 1. gear	450 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i træ	50 mm
Producentbetegnelse	ABS 18 Q AS
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Typisk anvendelse	Strong
egnet til materiale	metal
Maks. moment, hård	60 Nm
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Batterispænding	18 V
Akku-kapacitet	4 Ah
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18 V, 2 trin
USP2	Hurtigborepatronspændeområde 1,5-13, i kuffert

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/070205-7113246H1>