



Akku-bore-/skruemaskine uden batteri og lader, Type: 71161561



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

2- og 4-trins akku-bore-/skruemaskine

- Til præcise bore- og skrueresultater.
- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
- Maksimale resultater med AMPShare 18V ProCore akkuer: COOLPACK 2.0-teknologien giver akkuet op til 135 % længere levetid. Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.

4-trins akku-bore-/skruemaskine med børsteløs motor og QuickIN MAX-interface.

Kompromisløs ydelse til boring og gevindboring op til 13 mm.

- 4-trins gear helt i metal. Med omdrejningstal op til 4000 o/min for optimale skærehastigheder i metal til enhver boring fra 1,5 til 80 mm.
- Den børsteløse, kraftfulde FEIN PowerDrive-motormed op til 30 % højere effektivitet giver en længere levetid.
- Sikker og kontrolleret arbejde takket være Kickback Control, genstartsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse og udtrækkeligt ekstragreb.

- Den innovative eftersætningsfunktion gør det muligt at skrue i træ med reduceret hastighed for perfekte arbejdsresultater.
- Intuitivt betjeningspanel med dæmpbar LED for perfekt belysning af arbejdsområdet afhængigt af materialet.

Leveringsomfang:

Uden akku og lader. QuickIN-borepatron, bælteclips, håndgreb, bitholder, L-BOXX

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073851 - 073866.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. omdrejningstal 2. gear	850 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i træ	60 mm
Producentbetegnelse	ASCM 18-4 QM AS Select
Batteritype	Lithium-ion
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Maks. moment, hård	90 Nm
Maks. omdrejningstal 4. gear	4000 min ⁻¹
Batterispænding	18 V
Maks. moment, blød	45 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear	430 min ⁻¹
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Vægt	1,3 kg
Maks. omdrejningstal 3. gear	2000 min ⁻¹
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	4-trins gearkasse. 18V

USP2

Velegnet til træ og stål, hurtig
borepatron med spændeområde
på 1,5-13, uden batteri

Tilbehør

Akku-startsæt Type 92604324

073832 92604324

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V

073837 FE18