



## Akku-bore-/skruemaskine, Type: 71161461



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### 2- og 4-trins akku-bore-/skruemaskine

- Til præcise bore- og skruesultater.
- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
- Maksimale resultater med AMPShare 18V ProCore akkuer: COOLPACK 2.0-teknologien giver akkuet op til 135 % længere levetid. Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.

Lille og let 4-trins akku-bore-/skruemaskine med børsteløs motor og QuickIN-interface. Perfekt egnet til universel boring og skruring op til 8 mm.

- 4-trins gearkasse helt i metal giver optimale skærehastigheder til boring i metal og selvborende skruer op til 6 mm.
- Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- Mekanisk momentindstilling.
- Omfattende brugerbeskyttelse med genstartsbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.

**Leveringsomfang:**

QuickIN-borepatron, bælteclips, bitholder, L-BOXX

**Bemærk:**

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073851 - 073866.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. omdrejningstal 3. gear	1400 min <sup>-1</sup>
Vægt	1,3 kg
Producentbetegnelse	ASCM 18 QSW AS Select
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Maks. omdrejningstal 1. gear	400 min <sup>-1</sup>
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. moment, hård	40 Nm
Maks. moment, blød	30 Nm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Batterispænding	18 V
Batteritype	Lithium-ion
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Maks. omdrejningstal 4. gear	2500 min <sup>-1</sup>
Typisk anvendelse	Medium
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. omdrejningstal 2. gear	700 min <sup>-1</sup>
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	4-trins gearkasse. 18V
USP2	Velegnet til træ og stål, hurtig borepatron med spændeområde på 1,5-13, uden batteri

---

**Tilbehør**

Akku-startsæt Type 92604324

073832 92604324

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V

073837 FE18