



Akku-slagskruemaskine, Type: 71151261



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Batteridrevet slagbore-skruemaskine med **børsteløs motor og momentjustering i 6 trin**. Robust fuldmetslagværk og ergonomisk håndtering takket være softgrip.

- **Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30% højere virkningsgrad og lang levetid.**
- **Sikker fastgørelse af slagtoppen på drivfirkanten takket være en stærk forbindelse og formlutning.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader, med L-BOXX. 1× bælteclips, 1× bitholder.

Bemærk:

Egnede batterier, ladere og startsæt kan findes under nr. 073851– 073866.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	12,9 m/s ²
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Typisk anvendelse	Heavy Duty

Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	18 V
Vægt	3,1 kg
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M27
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Producentbetegnelse	ASCD 18-1000 W34 AS
Værktøjsholder, mål	3/4 tommer
Slagtal	0 - 2200 min ⁻¹
Maks. moment	1050 Nm
Produkttype	Slagnøgle

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073851 B18
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV
Batterilader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Batterilader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80