



Akku-slagskruemaskine, Type: 71151061



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Batteridrevet slagbore-skrue-maskine med **børsteløs motor og momentjustering i 6 trin**. Robust fuldmetslagværk og ergonomisk håndtering takket være softgrip.

- **Den børsteløse motor har 10% højere drejningsmoment ved venstreløb for at løsne skruer, der sidder ekstremt hårdt fast.**
- **Berøringsbeskyttelse på gearhovedet.**
- **Kompakt konstruktion.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader, med L-BOXX. 1× bælteclips, 1× bitholder.

Bemærk:

Egnede batterier, ladere og startsæt kan findes under nr. 073851– 073866.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Producentbetegnelse	ASCD 18-300 W2 AS
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)

Batterispænding	18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. moment	290 Nm
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M18
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Vægt	1,2 kg
Slagtal	0 - 3400 min ⁻¹
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Slagnøgle

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073851 B18
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV
Batterilader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Batterilader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80