



Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: M18BLDDRC2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477035
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

MILWAUKEE – batteri-bore-skrue-maskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skrue-maskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med **enkelcelleovervågning** og **opladningsindikator**. Robust **metalgearhus** af hensyn til lang levetid. **FIXTEC hurtigspændepatron i metal** med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x M18 Red-Li-ion-akkuer, M12-18 FC lader, bælteclips, HD-boks (systemkuffert).

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816, nr. 073827 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 550 min ⁻¹
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V

Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 15 mm
Maks. moment, hård	60 Nm
Producentbetegnelse	M18 BLDDRC-202C
Vægt	1,5 kg
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Maks. spiralbor-Ø i træ	52 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Energiforsyning	Akkudrevet
Akku-kapacitet	2 Ah
Typisk anvendelse	Strong
Maks. omdrejningstal 2. gear	1700 min ⁻¹
Produkttype	Bore-/skruemaskine

Tilbehør

Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC