

**Mitutoyo****Digital skydelære-SET IP67, måleområde 150 mm, Antal skydelærer: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412629 3
GTIN	4067263132837
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Elektronisk skydelære med absolut-elektronik og stort, let aflæseligt display. Bestandig over for vand, olie og støv. 18000 t. kontinuerlig anvendelse på ét batteri takket være lavt energiforbrug (str. 300: 5000 t.). Apparatet tændes automatisk ved betjening og slukker automatisk efter ca. 20 minutters inaktivitet.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. 357.

**3 x skydelærer** nr. 412623, str. 150. Sæt bestående af 3x nr. 412623 str.150.

**Teknisk beskrivelse**

Norm	ISO 13385
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Kalibrering	A1
Energiforsyning	Batteridrevet
Dybdemål	kantet 3,7×1,4

Antal medfølgende batterier	1
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Aflæsning	0,01 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Automatisk slukning	ja
Kæbelængde	40 mm
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleområde	0 - 150 mm
Driftstid	15000 h
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021010 3X200

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120