

Mitutoyo**Digital skydelære-SET med AOS-system, måleområde 150 mm, Antal skydelærere: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412633 3
GTIN	4067263132868
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises med letlæselige tal (højde 9 mm). Det elektromagnetiske målesystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** giver en bedre beskyttelse mod vand og støv.

- **Absolut målestok, nulstilling er ikke nødvendig - det giver en hurtigere og sikrere måling.**
- **Lavt strømforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.**

Leveringsomfang:

3 × skydelærer nr. 412632, str. 150. Sæt bestående af 3× nr. 412632 str.150.

Specialtilbehør:

Låg til batterirum nr. 412239 str. B.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Energiforsyning	Batteridrevet
Dybdemål tilgængeligt	ja
Talhøjde, LCD-display	9 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Antal medfølgende batterier	1

Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Aflæsning	0,01 mm
Driftstid	20000 h
Kæbelængde	40 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Målemetode for måleapparat	Elektromagnetisk induktiv metode
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021010 3X200

Tilbehør

Låg til batterirum Type B	412239 B
Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357