

Mahr**Digital skydelære-SET med stort display og rundt dybdemål, måleområde 150 mm, Antal skydelærere: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412718 3
GTIN	4067263132882
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11 mm høje tal. Moderne, energieffektivt målesystem, driftstid ca. 3 år. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Polerede føringsbaner, finslebne måleflader. Med rundt dybdemål.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. Sæt bestående af 3x nr. 412716 str.150.

Teknisk beskrivelse

Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Dybdemål	Ø 1,6
Energiforsyning	Batteridrevet
Kæbelængde	40 mm
Aflæsning	0,0005 tommer

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Antal medfølgende batterier	1
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Aflæsning	0,01 mm
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Driftstid	ca. 3 år
Kalibrering	A1
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021010 3X200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021000 3X200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------