

Mahr**Digital skydelære-SET IP67 med rundt dybdemål, måleområde 150 mm, Antal skydelærere: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412735 3
GTIN	4067263132912
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandfast målesystem med Reference-Lock-funktion. Fintsløbne måleflader.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

3 x skydelærer nr. 412731, str. 150.

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. Sæt bestående af 3x nr. 412731 str.150.

Teknisk beskrivelse

Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,0005 tommer
Beskyttelsesklasse IP	IP 67

Aflæsning	0,01 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kæbelængde	40 mm
Dybdemål	Ø 1,6
Antal medfølgende batterier	1
Norm	ISO 13385
Måleområde	0 - 150 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021000 3X200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3X200 mm	021010 3X200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------