

**Mahr****Digital skydelære-SET IP67 med rundt dybdemål, måleområde 150 mm, Antal skydelærere: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412735 10
GTIN	4067263132899
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandfast målesystem med Reference-Lock-funktion. Fintslebne måleflader.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

**3 × skydelærere** nr. 412731, str. 150.

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. Sæt bestående af 10× nr. 412731 str.150.

**Teknisk beskrivelse**

Norm	ISO 13385
Kæbelængde	40 mm
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleområde	0 - 150 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Aflæsning	0,0005 tommer
Kalibrering	A1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Antal medfølgende batterier	1
Dybdemål	Ø 1,6
Dybdemål tilgængeligt	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Aflæsning	0,01 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021000 10X200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021010 10X200

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------