

**Batteri-vinkelsliber GWS, Type: 18V-180P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077120 18V-180P
GTIN	4053423246209
Artikelklasse	03C

**Beskrivelse****Udførelse:****Lille og let 180 mm 18V batteridrevet vinkelsliber:**

- Giver samme skæredybde som en stor 230 mm vinkelsliber takket være slibeskiven på 180 mm og det lille gearhoved, men er op til 35 % lettere.
- Biturbo Brushless-teknologi til hurtig skæring i mange materialer.
- PROtection-kontakt, KickBack Control, intelligent bremsesystem.

**Leveringsomfang:**

Inklusive beskyttelseskærm, ekstragreb, skæreskiver, L-BOXX. Uden akku og lader.

**Bemærk:**

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073854 og nr. 073866.

**Teknisk beskrivelse**

Producentbetegnelse	GWS 18V-180P
Batteritype	Lithium-ion
Maks. skive-Ø	180 mm
Maks. skæredybde	61 mm
Batterispænding	18 V

Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Vægt	2,8 kg
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Maks. vibration iht. EN	4,1 m/s <sup>2</sup>
Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet
Bemærk	Dødmanskontakt
maks. omdrejningstal	6100 min <sup>-1</sup>
Genstartsspærre	ja
Produkttype	Vinkelsliber