



## Digital skydelære-SET TWIN-CAL IP67 med rundt dybdemål, måleområde 150 mm, Antal skydelærere: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	405521 3
GTIN	4067263132745
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Fejlfri føring af skyderen på skinnen giver et let og jævnt hurtigt løb.
- Robust konstruktion af hensyn til lang levetid og langfristet stabilitet af resultaterne.
- Høj kapslingsklasse mod støv og væske.
- Let at aflæse med stor, kontrastrig rund skala.
- Batteriets lange levetid forhindrer hyppigt batteriskift.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. Sæt bestående af 3x nr. 412785 str.150.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

### Teknisk beskrivelse

Norm	ISO 13385
International konstruktionsstørrelse	CR2032

Dybdemål	Ø 1,6
Standby-aktivering	ja
Antal medfølgende batterier	1
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Automatisk slukning	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kalibrering	A1
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Driftstid	12000 h
Kæbelængde	40 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Batteritype	Knapcellebatteri
Måleområde	0 - 150 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Aflæsning	0,01 mm
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks.  
måleområde 3X200 mm

021000 3X200

DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks.  
måleområde 3X200 mm

021010 3X200

## Tilbehør

Datakabel TLC, 2 m Type USB

498918 USB

Datakabel TLC, 2 m Type D

498918 D

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032

081560 CR2032