

**Garant****Momentskruetrækker med 1/4 tomme bitholder, med skala, automatisk udløsning, Maks. moment: 120cNm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	659100 120
GTIN	4067263117186
Artikelklasse	61E

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Ergonomisk formet kraftgreb med skridsikker Haptoprene-overflade sikrer høj kraftoverførsel.
- Tydelig og nem aflæsning takket være stort numerisk display.
- Kort 36° udløsning med tydeligt hørbart og taktilt signal.
- Udløsermekanisme med 10 låseelementer af højlegeret værktøjsstål med høj slidstyrke for lang levetid.
- Overskridelse af værdien forhindres af overbelastningskoblingen ("slipperen").
- Let at betjene og nem genkendelse af låse- og oplåsingsstatus takket være den orange signalring på drejeknappen.
- Bitholder (1/4 tomme – D 6,3/ F 6,3) med hurtiglukning. Hurtigt bitskift med én hånd.

**Funktion:**

Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Rotation mod uret uden momentfunktion til at løsne skrueforbindelser.

**Norm:**

Kontrolleret iht. **DIN EN ISO 6789**.

**Nøjagtighed:**

±6 %.

**Teknisk beskrivelse**

Opløsning	1 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789

Samlet længde L	204 mm
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Maks. moment	120 cNm
Kalibrering	O1
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Måleværktøj	mekanisk
Vægt	310 g
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Testprotokol	Producentens testrapport
Målemetode	Moment
Tilspændingsretning	Højrespænding
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Reverserbar aflæsning	cNm
Momentområde	20 - 120 cNm
Data, kan logges	nej
Feedback	akustisk signal
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Display	analog
Moment, fast indstillet	ja
Produkttype	Momentskruetrækker

### Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/659100-120>