



Stiksavsklingesæt, 5 dele, Betegnelse: T118A



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 588415 T118A |
| GTIN | 4067263119104 |
| Artikelklasse | 52S |

Beskrivelse

Udførelse:

Stiksavklinger **til metal**. Holder til skaft med en enkelt knast. **Progressiv fortanding** kombinerer let forsavning (vibrerer ikke ved tynde plader) og høj spåntagningsydelse.

Leveringsomfang:

5 dele

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Savklingemateriale | HSS |
| Antal klinger | 5 |
| Klingelængde | 92 mm |
| Tanddeling | 1,1 – 1,5 mm |
| Egnet til | _T118A |
| optimeret til materiale | Stål |
| Pladetykkelse (massiv plade) | 1-3 mm |
| Skæretype | Lige snit, fint |
| Betegnelse | T118A |
| Produktnavnsegenskab | 5 dele |
| Produkttype | Stiksavklinge |

