

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/10mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 2
Hovedlængde L ₁	17 mm
Plattestørrelse	10 mm
ISO-kode holder	SRGCR/L 2020K10
passende vendeskærsplatter	RC.X 1003
Underlægsplade	269005 11
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Underlagsplatte Type 11	269005 11
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500