



## Akku-slagskruemaskine, Type: M18FID3



### Bestillingsdata

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 074010 M18FID3 |
| GTIN                | 4058546376598  |
| Artikelklasse       | 03L            |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slag nøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt **metalgearhus** og ergonomisk **mellemhåndtag med softgrip**. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. **REDLINK PLUS™-elektronik** – enestående effektstyring:

- **Med systemkommunikation drevmaskine – batteri.**
- **Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.** DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effektrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger. **M18 FUEL™ 1/4 tomme Hex akku-slag nøgle.**
- **Ekstremt kompakt med en længde på kun 113 mm.**
- **DRIVE CONTROL gør det muligt at skifte hurtigt mellem 4 effektrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.**
- **Forbedret belysning af arbejdsområdet med 3 LED'er.**

#### Udførelse reklametekst:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slag nøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet.

#### Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

## Teknisk beskrivelse

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Slagtal 3. trin            | 0 - 4400 min <sup>-1</sup> |
| Slagtal 1. trin            | 0 - 1750 min <sup>-1</sup> |
| Vægt                       | 1,7 kg                     |
| Batterispænding            | 18 V                       |
| Producentbetegnelse        | M18 FID3                   |
| Akku-kapacitet             | 5 Ah                       |
| Typisk anvendelse          | Strong                     |
| Værktøjsholder, drevprofil | HEX (E 6,3)                |
| Maks. moment, 1. trin      | 40 Nm                      |
| Slagtal 4. trin            | 0 - 4400 min <sup>-1</sup> |
| Energiforsyning            | Akkudrevet                 |
| Antal medfølgende akkuer   | 2                          |
| maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9) | M16                        |
| Batteritype                | Lithium-ion                |
| Slagtal 2. trin            | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Maks. moment, 3. trin      | 226 Nm                     |
| Værktøjsholder, mål        | 1/4 tommer                 |
| Produkttype                | Slagnøgle                  |