

Garant**Præcisionspladeskalbor med spiralnot HSS, TiAlN, Skær-Ø DC: 3-14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118040 3-14
GTIN	4067263124603
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Takket være den skarpe borespids, er forboring unødvendig. Konisk stigende skæring og radial dobbeltslibning til skrællende snit. Skala i noterne. Skaft ekstra med 3 flader.

TiAlN-belægning til tørbearbejdning, optimal standtid samt de højest tænkelige skærehastigheder. **Spiralnotet** til sikker spåntransport.

Anvendelse:

Boring uden grater og hakker.

Stålblade 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ikke-jernholdige metaller: 0,1 – 5 mm, kunststoffer op til 10 mm.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	6 mm
Samlet længde	58 mm
Skær-Ø D _c	3 - 14 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Farvering	uden
Produkttype	Trinbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		