

**Drejevendeskærsplade DNGA 150604, CBN (0°), Type: ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255630 ME
GTIN	4960664507276
Artikelklasse	25H

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplade.

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,05 - 0,2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skærkantudførelse	ME
Type	KBN25M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNGA 150604
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN25M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	betinget egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	betinget egnet		
tør	egnet		