

Garant**Trinbor HSS, TiAlN, Skær-Ø: PGmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118324 PG
GTIN	4067263124672
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Med cylindrisk forbor, Ø-tal i noten. Skaft desuden med 3 flader.
Spiraliseret trinbor for optimal spåntransport og højeffektiv belægning giver høj slidstyrke.
Kombittrinbor (kerne- **og** gennemgangshul) **til panserrørsgevind** (iht. DIN40430) PG7; PG8;
PG11; PG13,5; PG16; PG21

Anvendelse:

Boring og afgratning, maks. materialetykkelse = trindhøjde (se tabel).

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	12 mm
Trindhøjde	4 mm
Samlet længde	93 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS
Standard	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Farvering	uden
Produkttype	Trinbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		