

Garant**Trinborssæt HSS, TiAlN, Skær-Ø Dc: 4-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118332 4-30
GTIN	4067263124696
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Sæt med 3 trinbor og 1 borepasta nr. 118160 i kassette.

Anvendelse:

Boring og afgratning af cyl. huller i materialer med en tykkelse på 4-6 mm.

Indhold:

1 trinbor af hver: Nr. 118324 str. 4 – 12; 12 – 20; 20 – 30

Skærepasta: Nr. 118160

Teknisk beskrivelse

Boretrin stigende med	1 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS
Standard	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Farvering	uden

Produkttype

Trinbor

Tilbehør

Trinbor HSS Skær-Ø 12-20 mm

118324 12-20

Trinbor HSS Skær-Ø 20-30 mm

118324 20-30

Trinbor HSS Skær-Ø 4-12 mm

118324 4-12