

## Power Station, Effekt: 1500W



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	957650 1500
GTIN	4260302417289
Artikelklasse	9GG

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Mobil, handy strømforsyning til mobile filebænke, UNI Lines osv. Alsidige tilslutningsmuligheder til slutenheder som bærbare computere, skærme, smartphones, små enheder. Man kan endda starte en bil med en batteriniveau på over 60 % og et passende kabel (medfølger ikke). Mulighed for opladning via 230 V-stikkontakt og DC/solcelle-tilslutning eller via 12 V „cigarettænderstik“.

**LiFePO4** (litium-jernfosfat) -**litiumbatteri** med kontinuerlig effekt på 1500 W og maksimal effekt på 3000 W. Med integreret solcelleomformer til opladning med solceller op til 200 Wp ved 10 A. Mulighed for flere end 4000 opladningscykluser ved 80 % DoD.

**Batterikapacitet:** 1497 Wh

**Vekselstrømsudgang:** 2 × 230 V, 50 Hz, ren sinusbølge.

**Jævnstrømsudgange:** 4 × USB-port, 1 × USB-C-port, 2 × DC-udgang, 1 × „cigarettænderstik“ (12 V).

**Kapacitet (AH):** 58,5 Ah (25,6 V)

**Tilslutninger:** EC5 (til JumpStart-kabel)

#### Passer til:

GridLine elektrisk højdejusterbar filebænk, UNILine Wall og Tower, computerpult, INFO Point.

### Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-jernfosfat
Spidseffekt (2 sekunder)	3000 W

Kontinuerlig effekt	1500 W
Batterikapacitet	1497 Wh
Længde	480 mm
Spænding	230 V
Bredde	190 mm
Højde	240 mm
Vægt	20 kg
Kapacitans	58,5 Ah
Produkttype	Akku