

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260706 20/12
GTIN	4045197653307
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	27 mm
Underlægsplade	269005 9
Skrue til underlagsplade	269013 5
Skaftstørrelse	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 20
ISO-kode holder	SSSCR/L 2020K12
passende vendeskærsplatter	SC.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 5

269013 5

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 9

269005 9

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm

659957 500