



## Digital indvendig XTL-hurtigmåler med Bluetooth, Måleområde: 6-8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428761 6-8
GTIN	2050002078079
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**3-punkts indvendig hurtigmåler** til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

#### Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

#### Leveringsomfang:

Målearm, målehoved med UKAS-prøveprotokol. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabler nr. 498950 (fra str. 20), nr. 498951 (op til str. 20), indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

### Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Batteridrevet
Måleområde	6 - 8 mm

Mål a	1,9 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måledybde med forlænger	121 mm
Antal medfølgende batterier	1
Fejlgrænse	0,004 mm
Standardmåledybde	58 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

## Services

DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20

## Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 1/63	428510 1/63
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498951 USB2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 6 mm	484030 6
Tilslutningskabel, dupleks Type R2	498951 R2

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032