



Digital indvendig XTL-hurtigmåler med Bluetooth, Måleområde: 10-12,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428761 10-12,5
GTIN	2050002078147
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

Leveringsomfang:

Målearm, målehoved med UKAS-prøveprotokol. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabler nr. 498950 (fra str. 20), nr. 498951 (op til str. 20), indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	10 - 12,5 mm
Antal medfølgende batterier	1

Energiforsyning	Batteridrevet
Måledybde med forlænger	134 mm
Standardmåledybde	58 mm
Aflæsning	0,001 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Fejlgrænse	0,004 mm
Mål a	1,9 mm
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20

Tilbehør

Tilslutningskabel, dupleks Type R2	498951 R2
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498951 USB2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 2/76	428510 2/76
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 12 mm	484030 12