



## Digital indvendig XTL-hurtigmåler med Bluetooth, Måleområde: 20-25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**3-punkts indvendig hurtigmåler** til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

#### Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

#### Leveringsomfang:

Målearm, målehoved med UKAS-prøveprotokol. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabler nr. 498950 (fra str. 20), nr. 498951 (op til str. 20), indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

### Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse	0,004 mm
Måleområde	20 - 25 mm

Antal medfølgende batterier	1
Mål a	0,5 mm
Aflæsning	0,001 mm
Standardmåledybde	66 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måledybde med forlænger	216 mm
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

## Services

DAkks-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50

## Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm	484030 20
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2

Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 24 mm	484030 24
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 4/150	428510 4/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 21 mm	484030 21
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 23 mm	484030 23