



Digital indvendig XTL-hurtigmåler med Bluetooth, Måleområde: 16-20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428761 16-20
GTIN	2050002078024
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

Leveringsomfang:

Målearm, målehoved med UKAS-prøveprotokol. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabler nr. 498950 (fra str. 20), nr. 498951 (op til str. 20), indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Standardmåledybde	62 mm

Aflæsning	0,001 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleområde	16 - 20 mm
Mål a	0,5 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Fejlgrænse	0,004 mm
Måledybde med forlænger	166 mm
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 17 mm	484030 17
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 19 mm	484030 19
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498951 USB2

Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 3/100	428510 3/100
Tilslutningskabel, dupleks Type R2	498951 R2
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm	484030 20
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032