



## Digital indvendig XTL-hurtigmåler med Bluetooth, Måleområde: 35-50mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**3-punkts indvendig hurtigmåler** til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

#### Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

#### Leveringsomfang:

Målearm, målehoved med UKAS-prøveprotokol. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabler nr. 498950 (fra str. 20), nr. 498951 (op til str. 20), indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

### Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse	0,004 mm
Energiforsyning	Batteridrevet

Standardmåledybde	80 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Aflæsning	0,001 mm
Måledybde med forlænger	230 mm
Antal medfølgende batterier	1
Måleområde	35 - 50 mm
Mål a	0,5 mm
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

## Services

DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50

## Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 44 mm	484030 44
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 38 mm	484030 38
Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 4/150	428510 4/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 36 mm	484030 36
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 46 mm	484030 46
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 42 mm	484030 42
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 39 mm	484030 39
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 47 mm	484030 47
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 37 mm	484030 37
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 43 mm	484030 43
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 48 mm	484030 48
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 49 mm	484030 49
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 41 mm	484030 41