



Digital indvendig XTL-hurtigmåler med Bluetooth, Måleområde: 65-80mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

Leveringsomfang:

Målearm, målehoved med UKAS-prøveprotokol. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabler nr. 498950 (fra str. 20), nr. 498951 (op til str. 20), indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Måleområde	65 - 80 mm

Fejlgrænse	0,005 mm
Mål a	0,5 mm
Måledybde med forlænger	230 mm
Aflæsning	0,001 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Standardmåledybde	80 mm
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 5/150	428510 5/150

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm	484030 75
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm	484030 65
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 72 mm	484030 72
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 71 mm	484030 71
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 68 mm	484030 68
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 79 mm	484030 79
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 73 mm	484030 73
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 69 mm	484030 69
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 66 mm	484030 66
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 78 mm	484030 78
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 67 mm	484030 67
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 76 mm	484030 76
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 77 mm	484030 77
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 74 mm	484030 74