

Garant**Gevindskæreværktøjssæt med snittapper, sæt, 3 dele, Til metrisk gevind: M3-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	145114 M3-20
GTIN	4067263125013
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil værktøjsskabe med håndtag og 2 excenterlåse. Hvert stykke værktøj er overskueligt placeret i et skumplastindlæg, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Snittapperne rejser sig automatisk, når låget åbnes. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Indhold:

- 1 snittapsæt af hver, 3 dele, nr. 130150: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- 1 gevindbakke nr. 140300 af hver: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- 1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 1.1/2; 3
- 1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
- 1 gevindskabelon nr. 477000: Str. M/W
- 1 skruetrækker nr. 664300: Str. 3×60
- 1 værktøjsholder med skralde nr. 148701: Str. 85; 110
- 1 skruetrækker nr. 664300: Str. 3×60

Teknisk beskrivelse

Længde	602 mm
Bredde	480 mm

Højde	63 mm
Til metrisk gevind	M3 - M20
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Produkttype	Gevindbakke

Tilbehør

Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114150 10,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114150 2,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114150 3,3
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114150 4,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114150 5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114150 6,8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Håndsnittapsæt M M10	130150 M10
Håndsnittapsæt M M12	130150 M12
Håndsnittapsæt M M14	130150 M14
Håndsnittapsæt M M16	130150 M16
Håndsnittapsæt M M18	130150 M18
Håndsnittapsæt M M20	130150 M20
Håndsnittapsæt M M3	130150 M3
Håndsnittapsæt M M4	130150 M4
Håndsnittapsæt M M5	130150 M5
Håndsnittapsæt M M6	130150 M6
Håndsnittapsæt M M8	130150 M8
Gevindbakke6g M M10	140300 M10
Gevindbakke6g M M12	140300 M12
Gevindbakke6g M M14	140300 M14

Gevindbakke6g M M16	140300 M16
Gevindbakke6g M M18	140300 M18
Gevindbakke6g M M20	140300 M20
Gevindbakke6g M M3	140300 M3
Gevindbakke6g M M4	140300 M4
Gevindbakke6g M M5	140300 M5
Gevindbakke6g M M6	140300 M6
Gevindbakke6g M M8	140300 M8
Tom værktøjskasse til gevindskæreværktøjssæt til metrisk gevind M3-12	145605 M3-12
Tom værktøjskasse til gevindskæreværktøjssæt til metrisk gevind M3-20	145605 M3-20
Vindejern, justerbare Type 1	148410 1
Vindejern, justerbare Type 1.1/2	148410 1.1/2
Vindejern, justerbare Type 2	148410 2
Vindejern, justerbare Type 3	148410 3
Værktøjsholdere med skralde Samlet længde 110 mm	148700 110
Værktøjsholdere med skralde Samlet længde 85 mm	148700 85
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 20X5 mm	149310 20X5
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 20X7 mm	149310 20X7
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 25X9 mm	149310 25X9
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 30X11 mm	149310 30X11
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 38X14 mm	149310 38X14
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 45X18 mm	149310 45X18
Gevindlære til gevind M/W	477000 M/W