

**Handskepar 6345 // SKIN FLEX 3D, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094532 7
GTIN	4059904207028
Artikelklasse	09H

Beskrivelse**Udførelse:**

SKIN FLEX 3D 6345. 18G striketechnologien og 3D FIT giver rigtigt god fingerbevægelighed og perfekt pasform. Med forstærkning på tommelfingerens inderside. Touchscreen-kompatibel. Eget til ESD-arbejdspladser.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Skærebeskyttelseshandsker
Indhold	1

Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Strikketeknologi	18G
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
EN 388	4X31C
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitril
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / grå
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker