

Monitorarm til bordmontering af store/tunge skærme, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

928296 1

GTIN

4067263137283

Artikelklasse

91P

Beskrivelse

Udførelse:

Tredimensionel monitordreje-arm af aluminium og plast, med gasfjeder for en komfortabel og ergonomisk indstilling af monitoren. Monitor-svingarmen kan justeres i højden, drejes, vippes og roteres. Særligt egnet til brug af store og tunge skærme, f.eks. buede skærme, til en skærmvægt på 6 – 15 kg. Til skærmstørrelser på 19 - 40 tommer. Kan drejes 360° med indstilleligt anslag på 180°. Justerbare fastholdelsesordninger til drejeled. Ændring af skærmen fra liggende til stående retning ved hjælp af pivotfunktionen. Højdejusteringsområde 300 mm (midt VESA 150 mm til 450 mm over bordoverfladen). Hældning: 70°.

Enkel monitormontering vha. QuickRelease med enhåndsbetjening. Kabelføring gennem integreret kabelholder og dæksler. Fleksibel fastgørelse (bordklemme, kabelhuls- og boreskruemontering) til bordpladetykkelse 10 - 50 mm.

Anvendelse:

Skærmmontering med VESA-standard 75/100.

Leveringsomfang:

Svingarm med VESA-beslag, afstandsstykke, skruesæt.

Lakering:

Sølvfarvet.

Teknisk beskrivelse

Svingarm-udhæng	525 mm
Drejevinkel	70 grader
Bæreevne	6 - 15 kg
Svingeområde	360 grader
Produkttype	Monitor-/tastaturholder