

**Svejserstøvle, sort CARL II HI, S3, EU-skostørrelse: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	092254 40
GTIN	4030839365076
Artikelklasse	09P

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejserstøvle med bedste termiske egenskaber. Varmebestandig op til ca. 200 °C, kortvarigt op til 300 °C.

- **Overlæder af robust oxselæder.**
- **Læderfor.**
- **Lukket pløs.**
- **Helfladet ilægssål Basic grey.**
- **Antistatisk softfleece-brandsål.**
- **Grov gummi/PU slidsål SAFETY-GRIP.**
- **PU-tåbeskyttelse.**
- **Varmeresistente sømme.**
- **Snaplukning til behagelig indstigning.**
- **Polstret gnistbeskyttelsesmanchet.**

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 FO SR LG HI HRO
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39 – 46. Kan bestilles i EU-størrelserne 39 – 48.

Teknisk beskrivelse

Egenskab	brændstofbestandig
Egenskab	Ladder Grip
Serie	CARL
Beskyttelsesklasse	S3
Køn	Herre
Gennemtræningssikkerhed	Stål
Norm	Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Materiale, tåbeskyttelseskappe	Stål
EU-skostørrelse	40
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt)	Over 200 °C
Farve	sort
Produkttype	Sikkerhedsstøvle

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/092254-40>