

**Garant****Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260711 20/09  |
| GTIN                | 4045197655455 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere   | 11 mm                           |
| Skrue til underlagsplatte                         | 269013 2                        |
| Vendeplatteskruesæt                               | 269028 2                        |
| passende vendeskærsplatter                        | SC.. 09T3..                     |
| Samlet længde L, neutrale holdere                 | 125 mm                          |
| Underlægsplade                                    | 269005 12                       |
| Skaftstørrelse                                    | 20 mm                           |
| Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere | 10 mm                           |
| ISO-kode holder                                   | SSDCN 2020K09                   |
| Plattestørrelse                                   | 9 mm                            |
| Norm  | Fabriksnorm                     |
| Indsatstype                                       | neutral                         |
| Indvendig køling                                  | nej                             |
| Indstillingsvinkel κ                              | 45 grader                       |
| Anvendelse  | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse  | Langsgående drejning, udvendigt |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse  | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder                      |

### Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Skrue til underlagsplatte Type 2                                      | 269013 2    |
| Underlagsplatte Type 12   | 269005 12   |
| Vendeplatteskruesæt Type 2  | 269028 2    |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15             | 674248 TX15 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500  |