

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
Skrue til underlagsplade	269013 5
ISO-kode holder	SSSCR/L 2525M12
Skaftstørrelse	25 mm
Plattestørrelse	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 20
passende vendeskærsplatter	SC.. 1204..
Underlægsplade	269005 9
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 5	269013 5
Vendeplatteskruesæt Type 20	269028 20
Underlagsplatte Type 9	269005 9
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500